



CEINTURE

DESCRIPTION PRODUIT

Le système de dilution mobile TruShot 2.0® bouge avec vous !

- La ceinture TruShot 2.0® est conçue pour aider vos équipes à nettoyer sans interruption. Elle peut contenir jusqu'à 4 cartouches et un pulvérisateur. Les employés pourront aisément se déplacer d'un étage à un autre sans avoir à retourner à la réserve de produits ménagers.

SECTEURS D'UTILISATION

Convient aux environnements non industriels tels que : Bureaux et Municipalités, Enseignement, Restauration, Entreprises de propreté, Commerces de détail, Transport, Installations sportives & Loisirs, Hôtellerie, etc.



Ceinture fournie sans produits

MODE D'EMPLOI:



1^{ère} étape :

Disposer les composants de la ceinture selon la configuration que vous souhaitez utiliser avec les pochettes placées toutes dans le même sens.

Vous pouvez choisir de mettre moins de pochettes et de les placer dans un ordre différent de celui indiqué, en fonction de votre flux de travail et de vos besoins.



2^{ème} étape :

Faire glisser la ceinture dans le passant de la 1^{ère} pochette jusqu'au bout. Continuer ensuite à enfiler les autres pochettes jusqu'à ce que tout soit mis en place dans l'ordre souhaité.



3^{ème} étape :

Placer la ceinture autour de la taille de la manière la plus confortable. Certains utilisateurs voudront la porter plus haut sur les hanches.

La ceinture étant en velcro, refermer le scratch en serrant et ajustant la ceinture comme il convient. Il est important d'essayer d'aligner la ceinture en ligne droite pour pouvoir faciliter le glissement des pochettes si besoin.



4^{ème} étape :

Placer les cartouches et le pulvérisateur dans les différentes pochettes. La plus grande est conçue pour accueillir le pulvérisateur, les plus petites pour les cartouches.

Ajuster l'emplacement des pochettes sur le passant de la ceinture et selon la position du corps pour plus de confort et une meilleure utilisation.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser le système TruShot 2.0®

Pour plus d'informations sur le pulvérisateur et les cartouches TruShot 2.0™ se référer aux fiches produit.

DONNÉES TECHNIQUES

Ceinture légère, résistante, facile à utiliser et confortable à porter, fabriquée à partir d'un mélange de nylon et de coton lavable en machine.

1 pochette pour le pulvérisateur - 20 x 28 cm

Comprend : 4 pochettes pour les cartouches - 12 x 20 cm

1 ceinture attache velcro - 4 x 124 cm

324g (vide)

Poids : 2,2kg (chargée avec 1 pulvérisateur & 4 cartouches pleines)

Vendue exclusivement en conditionnement de 10

Fournie sans produits

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ/ CARTON	COMPATIBILITÉ CARTOUCHES / PULVÉRISATEUR
TSBELT	Ceintures TruShot 2.0®	10	368358 Nettoyant Sanitaires TruShot 2.0®
			368366 Nettoyant Puissant & Dégraissant TruShot 2.0®
			368357 Nettoyant Vitres & Multi-surfaces TruShot 2.0®
			368373 Nettoyant & Désinfectant Multi-surfaces TruShot 2.0®
			368374 Pulvérisateur TruShot 2.0®